

SET aus Verschlussstopfen und Schlüssel

20 x SEBV 9050 / TRANSP

- Verschlussstopfen zum Verschließen und Verriegeln von Ø 4 mm Sicherheits-Einbaubuchsen und Sicherheits-Einpressbuchsen
- die Verriegelung dient als Schutz für den Anwender
- transparenter Kopf, dadurch bleibt die Farbe der Buchse sichtbar
- das Anbringen und Verriegeln bzw. Lösen und Entfernen des Stopfens wird mit dem speziellen Schlüssel 9050 umgesetzt

2 x SCHLUESSEL 9050 / SW

- Schlüssel für Verschlussstopfen SEBV9050 / TRANSP zum Verschließen und Verriegeln der Ø 4 mm Sicherheits-Einbau- und -Einpressbuchsen

Best.-Nr. SET SEBV 9050 / TRANSP

- **Farben** siehe Tabelle

SET of sealing plug and key

20 x SEBV 9050 / TRANSP



- Sealing plug for closing and locking Ø 4 mm safety threaded sockets and safety press-in sockets
- Interlock serves as protection for the user
- transparent head, the colour of the socket remains visible
- the attachment and locking or loosening and removal of the sealing plug is implemented with the special key 9050

2 x SCHLUESSEL 9050 / SW

- Key for sealing plug SEBV 9050 / TRANSP for closing and locking Ø 4 mm safety threaded and press-in sockets

Order No. SET SEBV 9050 / TRANSP

- **colours** see table



Montagehinweis / Mounting instructions

1. Eindrücken / Push in

Den Verschlussstopfen mit dem Daumen bis zum Anschlag in die Buchse eindrücken.

Push the sealing plug into the socket as far as it will go with your thumb.

2. Verriegeln / Lock




Den Schlüssel aufstecken und mit leichtem Druck bis zum spürbaren Anschlag nach rechts drehen. **Vorsicht: nicht überdrehen.**

Insert the key and turn it to the right with light pressure until you feel it stop. **Caution: do not overtighten.**

3. Lösen der Verriegelung / Release the lock

Den Schlüssel aufstecken und mit leichtem Druck nach links drehen, bis sich der Stopfen löst und herauskommt.

Insert the key and turn it to the left with light pressure until the plug loosens and comes out.



Allgemeine Angaben

Best.-Nr.	SET SEBV 9050 / TRANSP
Farbe	transparent / schwarz
SET SEBV 9050 TRANSP besteht aus:	
SEBV 9050 / TRANSP	20 Stück
SCHLUESSEL 9050 / SW	2 Stück

General information

Order No.	SET SEBV 9050 / TRANSP
Colour	transparent / black
SET SEBV 9050 TRANSP besteht aus:	
SEBV 9050 / TRANSP	20 pieces
SCHLUESSEL 9050 / SW	2 pieces